

HOLEX**Șurub de tragere special fără filet interior etanșat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 50****Date comandă**

Numărul de comandă	308720 50
GTIN	4045197151056
Clasa articolului	32Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

Pentru portscule cu coadă conică **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Notă:

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Ø gulerului D: 39,3 mm

Ø cap D₁: 32 mm

Lungimea totală L: 65 mm

L₁: 25,1 mm

Filet M: M24

Moment de strângere maxim: 150 Nm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	65 mm
Recomandat pentru con ISO	50

L ₁	25,1 mm
Filet M	M24
Ø gulerului D	39,3 mm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 50
Ø cap D ₁	32 mm
Moment de strângere maxim	150 Nm
Deschiderea cheii	30 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Tip produs	Șurub de tragere

Accesorii

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308812 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308825 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50