

**HOLEX****Șurub de tragere etanșat, forma A, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	308610 40
GTIN	4045197150929
Clasa articolului	32Z

**Descriere****Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

**Aplicație:**

- Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),
- În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).
- În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).

**Notă:**

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

ISO 7388-3 corespunde vechiului standard DIN 69872.

**Etanșat** – cu inel O.

**Descriere tehnică**

Unghiul A	15 grad
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Lungimea totală L	54 mm
Ø gulerului D	23 mm
Filet M	M16
L <sub>1</sub>	26 mm

Recomandat pentru con ISO	40
Ø cap D <sub>1</sub>	19 mm
Moment de strângere maxim	50 Nm
Deschiderea cheii	19 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	ISO 7388-3
Tip produs	Șurub de tragere

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308825 40