

Garant**Șurub de tragere Forma B, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 50****Date comandă**

Numărul de comandă	308640 50
GTIN	4045197150974
Clasa articolului	31Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

- Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),
- În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).
- În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).

Notă:

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.
La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Descriere tehnică

Ø gulerului D	36 mm
Moment de strângere maxim	150 Nm
Ø cap D ₁	29,1 mm
Filet M	M24
Lungimea totală L	65,5 mm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 50

Recomandat pentru con ISO	50
L ₁	25,55 mm
Deschiderea cheii	30 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	ISO 7388
Tip produs	Șurub de tragere

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308825 50