

Garant**Portscule cu strângere rapidă, PSC 63 A = 120, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308571 6
GTIN	4045197471895
Clasa articolului	31C

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Accesorii opționale:

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Descriere tehnică

Ø D ₂	21 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	27 mm
Suport	PSC 63 A = 120
Normă pentru suport	ISO 26623-1

Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Dulap integrat în bază	354290
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12