

**HOLEX****Șurub de tragere special cu filet interior, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308740 40     |
| GTIN               | 4045197151063 |
| Clasa articolului  | 32Z           |

**Descriere****Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

**Aplicație:**

Pentru portscule cu coadă conică **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Notă:**

**Etanșat** – cu inel O.

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere. Nicio cheie de strângere potrivită nu este disponibilă.

**Descriere tehnică**

|   |         |
|---|---------|
| Filet interior                              | M16     |
| Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare | SK 40   |
| Ø cap D <sub>1</sub>                        | 21,1 mm |
| Filet M                                     | M16     |
| Recomandat pentru con ISO                   | 40      |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| L <sub>1</sub>               | 25,1 mm          |
| Ø gulerului D                | 25,1 mm          |
| Lungimea totală L            | 53 mm            |
| Moment de strângere maxim    | 50 Nm            |
| Adâncimea filetului interior | 17 mm            |
| Deschiderea cheii            | 22 mm            |
| Caracteristica găurii        | cu gaură         |
| Tip produs                   | Șurub de tragere |