

HOLEX**Șurub de tragere etanșat, forma B, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	308650 40
GTIN	4045197150981
Clasa articolului	32Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

- Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),
- În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).
- În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).

Notă:

Etanșat – cu inel O.

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	44,5 mm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Ø cap D ₁	18,95 mm
Filet M	M16
Ø gulerului D	22,5 mm

L ₁	16,25 mm
Recomandat pentru con ISO	40
Moment de strângere maxim	50 Nm
Deschiderea cheii	18 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	ISO 7388
Tip produs	Șurub de tragere

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40