

HOLEX**Șurub de tragere special cu filet interior, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 50****Date comandă**

Numărul de comandă	308740 50
GTIN	4045197151070
Clasa articolului	32Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

Pentru portscule cu coadă conică **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Notă:

Etanșat – cu inel O.

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Descriere tehnică

Ø gulerului D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
Filet interior	M24
Filet M	M24
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 50
Recomandat pentru con ISO	50

Lungimea totală L	65 mm
Ø cap D ₁	32 mm
Moment de strângere maxim	150 Nm
Adâncimea filetului interior	17,5 mm
Deschiderea cheii	30 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Tip produs	Șurub de tragere

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308825 50