

**Garant**

**Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B, fără gaură, Recomandat pentru con ISO: 40**

**Date comandă**

Numărul de comandă	308615 40
GTIN	4045197554543
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

**Aplicație:**

- Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),
- În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).
- În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).

**Notă:**

**Etanșat** – cu inel O.

**ISO 7388-3** corespunde vechiului standard DIN 69872.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Ø cap D <sub>1</sub>	19 mm
Unghiul A	15 grad
Lungimea totală L	54 mm
L <sub>1</sub>	26 mm

Filet M	M16
Moment de strângere maxim	50 Nm
Ø gulerului D	23 mm
Recomandat pentru con ISO	40
Deschiderea cheii	19 mm
Caracteristica găurii	fără gaură
Standard pentru bolț de strângere	ISO 7388-3
Tip produs	Șurub de tragere

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308825 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40