

HOLEX**Șurub de tragere 45° etanșat, fără gaură, Recomandat pentru con ISO: 30****Date comandă**

Numărul de comandă	308760 30
GTIN	4045197648013
Clasa articolului	32Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

Pentru portscule cu coadă conică **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Notă:

Etanșat – cu inel O.

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Descriere tehnică

L ₁	23 mm
Recomandat pentru con ISO	30
Moment de strângere maxim	20 Nm
Filet M	M12
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 30
Lungimea totală L	43 mm
Ø cap D ₁	11 mm

Ø gulerului D	16,5 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Caracteristica găurii	fără gaură
Standard pentru bolț de strângere	MAS 403
Tip produs	Șurub de tragere

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 30	308835 30
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------