

Garant

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B, fără gaură, Recomandat pentru con ISO: 50

**Date comandă**

Numărul de comandă	308615 50
GTIN	4045197554550
Clasa articolului	31Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

- Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),
- În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).
- În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).

Notă:

Etanșat – cu inel O.

ISO 7388-3 corespunde vechiului standard DIN 69872.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Descriere tehnică

Filet M	M24
L ₁	34 mm
Lungimea totală L	74 mm
Moment de strângere maxim	150 Nm
Ø gulerului D	36 mm

Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 50
Ø cap D ₁	28 mm
Unghiul A	15 grad
Recomandat pentru con ISO	50
Deschiderea cheii	30 mm
Caracteristica găurii	fără gaură
Standard pentru bolț de strângere	ISO 7388-3
Tip produs	Șurub de tragere

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308825 50