

HOLEX**Șurub de tragere 45° etanșat, fără gaură, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308760 40 |
| GTIN | 4045197151087 |
| Clasa articolului | 32Z |

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

Pentru portscule cu coadă conică **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Notă:

Etanșat – cu inel O.

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------|
| Filet M | M16 |
| Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare | SK 40 |
| L ₁ | 35 mm |
| Lungimea totală L | 60 mm |
| Recomandat pentru con ISO | 40 |
| Moment de strângere maxim | 50 Nm |
| Ø cap D ₁ | 15 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Ø gulerului D | 23 mm |
| Deschiderea cheii | 19 mm |
| Caracteristica găurii | fără gaură |
| Standard pentru bolț de strângere | MAS 403 |
| Tip produs | Șurub de tragere |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308835 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308825 40 |