

SWISS TOOLS

**Bare de strunjit pe stânga, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A:
50/11-90mm****Date comandă**

Numărul de comandă	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Distanță între vârfurile axelor f	17 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Mărimea plăcuței	11
Piese de schimb	S05
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile D ₁ min	32 mm
Ø cozii	50 mm
Lungime utilă L _N	70 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe stânga
Normă pentru suport	ISO 26623-1

Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Tip produs	Suporturi pentru strunjit