

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Mandrină performantă cu autostrângere, Tip: 100/16****Date comandă**

Numărul de comandă	341000 100/16
GTIN	4045197308337
Clasa articolului	33A

**Descriere****Execuție:**

Mandrină **ultraperformantă** cu trei bacuri, cu execuție de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forță mare de strângere. Se desface manual foarte ușor. Bacurile sunt călite și se pot înlocui.

**Aplicație:**

Pe mașinile de găurit manuale precum și pe mașinile de găurit cu coloană, mașinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

**Standard:****DIN 238****Descriere tehnică**

Lungimea mandrină deschisă	80 mm
Conul mandrinei	B 16
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	15,733 mm
Tip	100/16
Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Lungime mandrină închisă	91,5 mm
Ø exterior	43 mm

Tip produs

Mandrină fără cheie