

SWISS TOOLS

## Bare de strunjit pe stânga, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A: 50/15-110mm



### Date comandă

Numărul de comandă	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Clasa articolului	36D

### Descriere

#### Notă:

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

### Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Lungime activă dimensiune A	110 mm
Mărimea plăcuței	15
Piese de schimb	P05
Distanță între vârfulurile axelor f	22 mm
Ø cozii	50 mm
Lungime utilă L <sub>N</sub>	90 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	stânga
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Tip produs	Suporturi pentru strunjit