



## Mandrină performantă cu autostrângere Spiro, Tip: 160/18



### Date comandă

Numărul de comandă	341010 160/18
GTIN	4019208009445
Clasa articolului	39R

### Descriere

#### Execuție:

Mandrină **ultraperformantă** cu trei bacuri, cu execuție de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forță mare de strângere. Se desface manual foarte ușor. Bacurile sunt călite și se pot înlocui.

#### Aplicație:

Pe mașinile de găurit manuale precum și pe mașinile de găurit cu coloană, mașinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

#### Standard:

**DIN 238**

### Descriere tehnică

Gama de prindere	3 - 16 mm
Conul mandrinei	B 18 scurtat
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	17,431 mm
Lungimea mandrină deschisă	95,5 mm
Lungime mandrină închisă	109 mm
Tip	160/18
Ø exterior	56 mm

Tip produs

Mandrină fără cheie