

Garant**Mandrină cu autostrângere cu Bacuri acoperite cu strat de diamant, Tip: 130****Date comandă**

Numărul de comandă	341050 130
GTIN	4045197191564
Clasa articolului	31K

Descriere**Execuție:**

Cu **bacuri acoperite cu strat de diamant**, cu autostrângere.

Aplicație:

Recomandat în special **pentru prinderea burghiilor din carbură** (Grupa 12), precum și a **burghiilor cu coadă călită**. Pe mașină de găurit manuală, precum și pe mașinile de găurit cu coloană, mașini de frezat, strunguri, pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Standard:

DIN 238

Notă:

Dornurile de fixare conice Cod 342600 trebuie utilizate în execuție de precizie.

Descriere tehnică

Cel mai mare Ø al conului mandrinei	15,733 mm
Lungime mandrină închisă	103 mm
Conul mandrinei	B 16
Tip	130
Gama de prindere	1 - 13 mm
Lungimea mandrină deschisă	91 mm

Ø exterior	50 mm
Tip produs	Mandrină fără cheie