

SWISS TOOLS

**Bare de strunjit pe stânga, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A:  
63/15-180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Clasa articolului	36D

**Descriere****Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610–320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Distanță între vârfurile axelor f	27 mm
Lungime activă dimensiune A	180 mm
Piese de schimb	P05
Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min	50 mm
Mărimea plăcuței	15
Ø cozii	63 mm
Lungime utilă L <sub>N</sub>	158 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	stânga
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Tip produs	Suporturi pentru strunjit