



Mandrină performantă cu autostrângere Spiro, Tip: 65/10



Date comandă

Numărul de comandă	341010 65/10
GTIN	4019208198071
Clasa articolului	39R

Descriere

Execuție:

Mandrină **ultraperformantă** cu trei bacuri, cu execuție de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forță mare de strângere. Se desface manual foarte ușor. Bacurile sunt călite și se pot înlocui.

Aplicație:

Pe mașinile de găurit manuale precum și pe mașinile de găurit cu coloană, mașinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Standard:

DIN 238

Descriere tehnică

Gama de prindere	0,5 - 6,5 mm
Tip	65/10
Conul mandrinei	B 10
Lungimea mandrină deschisă	61,5 mm
Lungime mandrină închisă	68 mm
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	10,094 mm
Ø exterior	34 mm

Tip produs

Mandrină fără cheie