



## Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 4L



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 338450 4L     |
| GTIN               | 4045197603500 |
| Clasa articolului  | 32H           |

### Descriere

#### Execuție:

- Model lung, respectiv foarte lung.
- Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bușă elastică. Tarodul se fixează în bușă elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.
- Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
- Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bușe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

#### Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

#### Notă:

Bușă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

### Descriere tehnică

|   |           |
|---|-----------|
| Prelungitor $K_2$   | 5,5 mm    |
| Pentru pătrat $K_1$   | 4,9 mm    |
| Prelungitor $L_2$   | 70 mm     |
| Pentru $\varnothing$ nominal al filetului $d_1$ DIN 374/376 | M8        |
| Pentru $\varnothing$ cozii filetate $d_2$                   | 6 mm      |
| Pentru $\varnothing$ nominal al filetului $d_1$ DIN 371     | M4,5 – M6 |
| Pentru lungimea de încastrare $l_1$                         | 26 mm     |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Prelungitor L <sub>3</sub>       | 230 mm      |
| Ø prelungitorului D <sub>3</sub> | 7 mm        |
| Prelungitor Ø D <sub>4</sub>     | 12,1 mm     |
| Tip produs                       | Prelungitor |