



## Mandrină performantă cu autostrângere Spiro, Tip: 65/12



### Date comandă

Numărul de comandă	341010 65/12
GTIN	4019208195124
Clasa articolului	39R

### Descriere

#### Execuție:

Mandrină **ultraperformantă** cu trei bacuri, cu execuție de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forță mare de strângere. Se desface manual foarte ușor. Bacurile sunt călite și se pot înlocui.

#### Aplicație:

Pe mașinile de găurit manuale precum și pe mașinile de găurit cu coloană, mașinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

#### Standard:

**DIN 238**

### Descriere tehnică

Tip	65/12
Conul mandrinei	B 12
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	12,056 mm
Gama de prindere	0,5 - 6,5 mm
Lungimea mandrină deschisă	61,5 mm
Lungime mandrină închisă	68 mm
Ø exterior	34 mm

Tip produs

Mandrină fără cheie