



## Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 5



### Date comandă

Numărul de comandă	338450 5
GTIN	4045197603524
Clasa articolului	32H

### Descriere

#### Execuție:

- Model lung, respectiv foarte lung.
- Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bușă elastică. Tarodul se fixează în bușă elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.
- Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
- Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bușe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

#### Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

#### Notă:

Bușă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

### Descriere tehnică

Prelungitor $L_2$	60 mm
Prelungitor $\varnothing D_4$	12,1 mm
$\varnothing$ prelungitorului $D_3$	7 mm
Pentru $\varnothing$ cozii filetate $d_2$	7 mm
Pentru pătrat $K_1$	5,5 mm
Pentru lungimea de încastrare $l_1$	26 mm
Prelungitor $K_2$	5,5 mm

Pentru $\varnothing$ nominal al filetului $d_1$ DIN 371	M7
Pentru $\varnothing$ nominal al filetului $d_1$ DIN 374/376	M9 – M10
Prelungitor $L_3$	130 mm
Tip produs	Prelungitor