

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrină performantă cu autostrângere, Tip: 65/10****Date comandă**

Numărul de comandă	341000 65/10
GTIN	4045197308290
Clasa articolului	33A

Descriere**Execuție:**

Mandrină **ultraperformantă** cu trei bacuri, cu execuție de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forță mare de strângere. Se desface manual foarte ușor. Bacurile sunt călite și se pot înlocui.

Aplicație:

Pe mașinile de găurit manuale precum și pe mașinile de găurit cu coloană, mașinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Standard:**DIN 238****Descriere tehnică**

Tip	65/10
Conul mandrinei	B 10
Lungime mandrină închisă	68 mm
Lungimea mandrină deschisă	61,5 mm
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	10,094 mm
Gama de prindere	0,5 - 6,5 mm
Ø exterior	34 mm

Tip produs

Mandrină fără cheie