



Mandrină performantă cu autostrângere Spiro, Tip: 100/12



Date comandă

Numărul de comandă	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Clasa articolului	39R

Descriere

Execuție:

Mandrină **ultraperformantă** cu trei bacuri, cu execuție de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forță mare de strângere. Se desface manual foarte ușor. Bacurile sunt călite și se pot înlocui.

Aplicație:

Pe mașinile de găurit manuale precum și pe mașinile de găurit cu coloană, mașinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Standard:

DIN 238

Descriere tehnică

Lungimea mandrină deschisă	80 mm
Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Conul mandrinei	B 12
Lungime mandrină închisă	91,5 mm
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	12,056 mm
Tip	100/12
Ø exterior	43 mm

Tip produs

Mandrină fără cheie