



Prelungitor pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 10L



Date comandă

Numărul de comandă	338450 10L
GTIN	4045197603654
Clasa articolului	32H

Descriere

Execuție:

- Model lung, respectiv foarte lung.
- Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bușă elastică. Tarodul se fixează în bușă elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.
- Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
- Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bușe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Notă:

Bușă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

Prelungitor K ₂	9 mm
Pentru Ø nominal al filetului d ₁ DIN 374/376	M16
Prelungitor L ₃	230 mm
Prelungitor L ₂	90 mm
Pentru lungimea de încastrare l ₁	36 mm
Prelungitor Ø D ₄	18 mm
Pentru Ø cozii filetate d ₂	12 mm

Pentru pătrat K ₁	9 mm
Ø prelungitorului D ₃	12 mm
Tip produs	Prelungitor