

HOLEX**Mandrină de forță, BT 40, Ø D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302865 32
GTIN	4045197549082
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- **Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.**
- **Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.**
- **Etanșe la praf și la apă.**
- **Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.**
- **Plajă de strângere flexibilă datorită bușelor elastice.**
- **Forță de strângere până la 1000 Nm.**

Igeltext:

Găurile axiale interioare împiedică efectiv alunecarea sculei.

Rigiditatea radială ridicată datorată tensiunii repetabile cu acuratețe față de o suprafață plană împiedică abaterea, asigurând o precizie ridicată la prelucrare precum și o durabilitate mare a sculelor.

Canalele T preiau uleiul și grăsimea, asigurându-se astfel transmiterea precisă a momentului. Rulare foarte lină a piuliței de strângere.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Cheie cu gheară Cod 628400.

Șuruburi de tragere Cod 308760 – 308795.

Bușe elastice Cod 309566 – 309570.

Descriere tehnică

cheie cu dinte recomandată Cod 628400	68 / 75
Ø de prindere D ₁	32 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Ø exterior bușă elastică D	66 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 14 mm	309576 14
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309576 6
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Cheiecu dinte Pentru Ø exterior piulițe 68/75 mm	628400 68/75
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm	309576 20
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm	309576 25
	309576 16

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm

309576 8

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm

309576 10

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm

309576 12

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40