

**HOLEX****Șurub de tragere 90° etanșat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	308795 40
GTIN	4045197532787
Clasa articolului	32Z

**Descriere****Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

**Aplicație:**

Pentru portscule cu coadă conică **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

**Notă:**

**Etanșat** – cu inel O.

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	60 mm
Ø gulerului D	23 mm
Ø cap D <sub>1</sub>	15 mm
L <sub>1</sub>	35 mm
Filet M	M16
Recomandat pentru con ISO	40
Moment de strângere maxim	50 Nm

Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Deschiderea cheii	19 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	MAS 403
Tip produs	Șurub de tragere

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308835 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308825 40