

HOLEX**Mandrină de forță, BT 50, Ø D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă

302870 32

GTIN

4045197549099

Clasa articolului

32A

Descriere**Execuție:**

- **Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.**
- **Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.**
- **Etanșe la praf și la apă.**
- **Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.**
- **Plajă de strângere flexibilă datorită bușelor elastice.**
- **Forță de strângere până la 1000 Nm.**

Igeltext:

Găurile axiale interioare împiedică efectiv alunecarea sculei.

Rigiditatea radială ridicată datorată tensiunii repetabile cu acuratețe față de o suprafață plană împiedică abaterea, asigurând o precizie ridicată la prelucrare precum și o durabilitate mare a sculelor.

Canalele T preiau uleiul și grăsimea, asigurându-se astfel transmiterea precisă a momentului.

Rulare foarte lină a piuliței de strângere.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Cheie cu gheară Cod 628400.

Șuruburi de tragere Cod 308760 – 308795.

Bușe elastice Cod 309566 – 309570.

Descriere tehnică

Ø exterior bucușă elastică D	66 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	68 / 75
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	BT 50
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Cheiecu dinte Pentru Ø exterior piulițe 68/75 mm	628400 68/75
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm	309570 25
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 18 mm	309570 18
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm	309570 8
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309570 10
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309570 16
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309570 12
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm	309570 20
	309570 6

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de
strângere d 6 mm
