

**Set de benzi de acoperire din hârtie, Lățime × lungime (mm×m): 50X50****Date comandă**

Numărul de comandă	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**tesakrepp® 4329** este o **bandă de acoperire din hârtie ușor creponată**, subțire și **flexibilă**, care prezintă rezistență ridicată la șlefuire umedă și **aderență bună la vopsea și la grund**. De asemenea, este recomandată **pentru lucrări generale de acoperire și de vopsire** în regim termic de până la 70 °C.

**Notă:**

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

**Descriere tehnică**

Lățime	50 mm
Denumirea producătorului	tesakrepp® 4329
Grosime	0,13 mm
Culoarea	gălbui
Lungime	50 m

Capacitate de întindere	10 %
Cu căptușeală	nu
Număr de benzi adezive	6
Rezistență la rupere	0,33 N/mm
Adeziv	Cauciuc natural
Rezistent la temperaturi de până la	70 °C
umiditate depozitare	50 - 70 %
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
Particularitate	posibilitate de rupere cu mâna
Particularitate	redensificabilă
Particularitate	inscripționabilă
Material de suport	Hârtie
Forță de lipire pe oțel	0,28 N/mm
Utilizare	Lucrări de acoperire
Tip de bandă adezivă	unilateral
Tip produs	Bandă adezivă