



Mandrină pentru bucă elastică ER Forma ADB, BT 50 A = 160, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 40



Date comandă

Numărul de comandă	302830 40
GTIN	4250122615491
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform **DIN 6499 – Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 resp. 309610.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 3 - 26 mm

Lungime activă dimensiune A: 160 mm

Ø exterior D: 63 mm

Piuliță de strângere ER de schimb: 40

Cheie de strângere ER: 40

Descriere tehnică

Cheie de strângere ER	40
-----------------------	----

Piuliță de strângere ER de schimb	40
Gama de prindere	3 - 26 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Pentru bucușe elastice tip ER	40
Ø exterior D	63 mm
Suport	BT 50 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309040 14
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309040 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308990 19
Bucușă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308992 12
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308990 15
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309040 9
Bucușă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308992 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308990 11
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308992 14
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308992 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309040 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm	309434 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309040 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	309040 22
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308992 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308990 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309040 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309040 11
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309320
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	308990 21
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309434 6
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308990 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309040 13
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 14 mm	309434 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309040 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14
	308992 22

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm 309040 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm 308990 22

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm 308990 25

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 308830 50

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm 308992 25

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm 309434 8

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 308812 50

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm 309040 12

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm 308992 20

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm 309040 23

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm 308990 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm 308990 12

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 308785 50

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm 309040 26

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm 308990 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm 309040 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm 309040 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm 309040 10

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm 308992 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm 308990 26

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 308790 50

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm 309040 24

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	309040 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308990 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309040 20
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 16 mm	309434 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308990 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308990 7
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309028
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309434 9
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308990 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308990 17
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309434 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309040 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	309040 25
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308992 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	308990 23