

HOLEX**Șurub de tragere special S20×2, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	308800 40
GTIN	4045197151094
Clasa articolului	32Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Notă:

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.
La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Descriere tehnică

Moment de strângere maxim	50 Nm
L ₁	25 mm
Filet M	M16
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Recomandat pentru con ISO	40
Lungimea totală L	53 mm
Filet M ₁	S20×2
Tip produs	Șurub de tragere

