



## Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 40 scurt, Ø dornului d1: 16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302900 16
GTIN	4250122613947
Clasa articolului	36E

### Descriere

#### Execuție:

Coda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificat. Toate conurile sunt brunate.

#### Aplicație:

**Cu pană longitudinală** pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841. **Cu inel de antrenare** pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și canale frontale conform DIN 1830.

#### Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

#### Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

#### Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

### Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	55 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	16
Ø dornului d <sub>1</sub>	16 mm
Ø exterior D	32 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16

Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 16 mm	309870 16
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm	309860 16
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40