


**3M****Bandă adezivă de aluminiu, Lățime × lungime (mm×m): 38X50**

## Date comandă

Numărul de comandă	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Clasa articolului	08M

## Descriere

### Execuție:

Banda adezivă moale din aluminiu recomandată pentru galvanizare este extrem de refractară la temperaturi înalte și la lumină și este rezistentă la manifestări meteo și la acțiunea substanțelor chimice.

**3M™ 431** prezintă caracteristici remarcabile de etanșare datorită unei bune protecții la umiditate și se poate folosi fără probleme în aplicații de durată.

### Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

## Descriere tehnică

Denumirea producătorului	431
Grosime	0,09 mm
Lungime	50 m
Lățime	38 mm
Culoarea	argintiu

Rezistență la rupere	3,38 N/mm
Capacitate de întindere	5 %
Rezistent la temperaturi de până la	-55 - 155 °C
Material de suport	Aluminiu
durabilitate minimă	12 lună
Temperatură de depozitare	20 °C
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	rezistență la umezeală
Tip de bandă adezivă	unilateral
Adeziv	Acrilat
Cu căptușeală	nu
umiditate depozitare	50 %
Utilizare	Înfășurare
Utilizare	Mascare
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Împrejmuire
Utilizare	Ecranare
Forță de lipire pe oțel	0,44 N/mm
Tip produs	Bandă adezivă