



Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 40 scurt, Ø dornului d1: 27mm



Date comandă

Numărul de comandă	302900 27
GTIN	4250122613985
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Coda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificat. Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Cu pană longitudinală pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841. **Cu inel de antrenare** pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și canale frontale conform DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	55 mm
Ø dornului d ₁	27 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	27
cheie specială recomandată Cod 309840	27
Ø exterior D	48 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27

Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 27 mm	309870 27
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm	309860 27
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40