

**Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat, Recomandat pentru con ISO: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	308806 40
GTIN	4045197644640
Clasa articolului	32Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

Pentru portscule cu coadă conică **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Notă:

Etanșat – cu inel O.

Găsiți în eShop cheile de strângere și deschiderile de cheie recomandate.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

Standard pentru bolț de strângere: MAS 403

Ø gulerului D: 23 mm

Ø cap D₁: 15 mm

Lungimea totală L: 57,15 mm

L₁: 32 mm

Filet M: M16

Moment de strângere maxim: 50 Nm

Descriere tehnică

Recomandat pentru con ISO	40
Filet M	M16

L ₁	32 mm
Ø gulerului D	23 mm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Lungimea totală L	57,15 mm
Moment de strângere maxim	50 Nm
Ø cap D ₁	15 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Standard pentru bolț de strângere	MAS 403
Tip produs	Șurub de tragere

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308825 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40	308810 40