



Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 40 A = 100, Ø dornului d1: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	302920 16
GTIN	4250122613954
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificat. Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Cu pană longitudinală pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841. **Cu inel de antrenare** pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și canale frontale conform DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Ø exterior D: 32 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861: 16

Inel de antrenare de schimb Cod 309870: 16

cheie specială recomandată Cod 309840: 16

Descriere tehnică

Inel de antrenare de schimb Cod 309870	16
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Lungime activă dimensiune A	100 mm

Ø dornului d ₁	16 mm
Ø exterior D	32 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308805 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm	309860 16
Șurub de tragere Hurco 60° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308804 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
	308803 40

Șurub de tragere Hurco 60° cu alezaj și ajustaj etanșat
Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308765 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm

309840 16

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 16 mm

309870 16

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308780 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308790 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308795 40