



## Vârf rotativ ușor pentru strung, Con Morse: 4



### Date comandă

Numărul de comandă	320675 4
GTIN	5907412202761
Clasa articolului	36C

### Descriere

#### Execuție:

- **Unghi la vârf 60°.**
- **Execuție ușoară, nu necesită întreținere.**

#### Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

#### Aplicație:

Pentru strunguri, pentru degroșare și finiițe.

Ø carcusei D: 70 mm

Lungimea totală L: 204 mm

Lungime utilă B: 101,5 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 32 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Lungimea vârfului C: 40 mm

### Descriere tehnică

Bătaie radială maximă	0,005 mm
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	32 mm
Con Morse	CM4
Turație maximă	3800 min <sup>-1</sup>

Lungimea vârfului C	40 mm
Ø carcusei D	70 mm
Pentru piese cu greutate de	800 kg
Lungime utilă B	101,5 mm
Lungimea totală L	204 mm
Tip produs	Vârf de centrare