

**Set de benzi de acoperire din hârtie, Lățime × lungime (mm×m): 19X50****Date comandă**

Numărul de comandă	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

tesakrepp® 4329 este o **bandă de acoperire din hârtie ușor creponată**, subțire și **flexibilă**, care prezintă rezistență ridicată la șlefuire umedă și **aderență bună la vopsea și la grund**. De asemenea, este recomandată **pentru lucrări generale de acoperire și de vopsire** în regim termic de până la 70 °C.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Descriere tehnică

Lățime	19 mm
Lungime	50 m
Grosime	0,13 mm
Denumirea producătorului	tesakrepp® 4329
Culoarea	gălbui

Material de suport	Hârtie
Particularitate	redensificabilă
Particularitate	posibilitate de rupere cu mâna
Particularitate	inscripționabilă
Rezistență la rupere	0,33 N/mm
Cu căptușeală	nu
umiditate depozitare	50 - 70 %
Rezistent la temperaturi de până la	70 °C
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
Capacitate de întindere	10 %
Număr de benzi adezive	16
Adeziv	Cauciuc natural
Utilizare	Lucrări de acoperire
Forță de lipire pe oțel	0,28 N/mm
Tip de bandă adezivă	unilateral
Tip produs	Bandă adezivă