

**Mandrine cu autostrângere Supra cu SKS, Tip: 10/12****Date comandă**

Numărul de comandă	341455 10/12
GTIN	4019208069005
Clasa articolului	39R

Descriere**Execuție:**

Cu asigurarea forței de strângere (SKS) pentru mașini de găurit cu percuție. Pentru rotație la dreapta și la stânga.

Cu con de fixare conform DIN 238

Aplicație:

Pentru fixare pe dornurile de fixare conice Cod 342300 – 342887 sau direct pe arborele mașinii.

Descriere tehnică

Conul mandrinei	B 12
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	12,065 mm
Tip	10/12
Gama de prindere	0 - 10 mm
Lungime mandrină închisă	86,1 mm
Ø exterior	40,2 mm
Tip produs	Mandrină fără cheie

