



## Mandrină cu coroană dințată Prima, Tip: 10-1/2



### Date comandă

Numărul de comandă	342225 10-1/2
GTIN	4019208415888
Clasa articolului	39R

### Descriere

#### Execuție:

Bacurile sunt călite.

Pentru funcționare pe dreapta. **Mandrină utilizabilă cu rotație pe stânga și pe dreapta**, poate fi asigurată contra desfacerii cu un șurub (filet pe stânga).

#### Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

### Descriere tehnică

Tip	10-1/2
Gama de prindere	0,8 - 10 mm
Lungime mandrină închisă	61 mm
Ø exterior	34,5 mm
Suport	1/2-20 inch
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S2

Tip produs

Mandrină cu coroană dințată