

Garant**Mandrine cu autostrângere, Tip: 130****Date comandă**

Numărul de comandă	341250 130
GTIN	4045197152817
Clasa articolului	31K

Descriere**Execuție:**

Mandrină **ultraperformantă** cu trei bacuri, cu execuție de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forță mare de strângere. Se desface manual foarte ușor. Bacurile sunt călite și se pot înlocui.

Aplicație:

Pe mașinile de găurit manuale precum și pe mașinile de găurit cu coloană, mașinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Standard:**DIN 238****Descriere tehnică**

Lungime mandrină închisă	103 mm
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	15,733 mm
Conul mandrinei	B 16
Gama de prindere	1 - 13 mm
Tip	130
Lungimea mandrină deschisă	90,5 mm
Ø exterior	50 mm

Tip produs

Mandrină fără cheie