

HOLEX**Mandrină cu coroană dințată, Tip: 10/12****Date comandă**

Numărul de comandă	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Clasa articolului	32W

Descriere**Execuție:**

Ghidajul cheii nu este călit.

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

Descriere tehnică

Conul mandrinei	B 12
Tip	10/12
Lungime mandrină închisă	61,4 mm
Gama de prindere	0,8 - 10 mm
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	12,065 mm

Ø exterior	33,5 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S2
Tip produs	Mandrină cu coroană dințată