

HOLEX**Mandrină cu coroană dințată, Tip: 10/16****Date comandă**

Numărul de comandă	342220 10/16
GTIN	4045197152923
Clasa articolului	32W

Descriere**Execuție:**

Ghidajul cheii nu este călit.

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

Descriere tehnică

Conul mandrinei	B 16
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	15,733 mm
Gama de prindere	1 - 10 mm
Lungime mandrină închisă	77 mm
Tip	10/16

Ø exterior	42,4 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S2
Tip produs	Mandrină cu coroană dințată