



## Mandrină cu coroană dințată Prima, Tip: 6/10



### Date comandă

Numărul de comandă	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Clasa articolului	39R

### Descriere

#### Execuție:

Bacurile sunt călite.

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

#### Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

### Descriere tehnică

Tip	6/10
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	10,094 mm
Conul mandrinei	B 10
Lungime mandrină închisă	52,5 mm
Gama de prindere	0,5 - 6,5 mm

Ø exterior	29,5 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S1
Tip produs	Mandrină cu coroană dințată