

**Mandrină cu coroană dințată, Tip: 13****Date comandă**

Numărul de comandă	342220 13
GTIN	4045197152930
Clasa articolului	32W

Descriere**Execuție:**

Ghidajul cheii nu este călit.

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

Descriere tehnică

Lungime mandrină închisă	77 mm
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	15,733 mm
Conul mandrinei	B 16
Tip	13
Gama de prindere	1,5 - 13 mm

Ø exterior	42,4 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S2
Tip produs	Mandrină cu coroană dințată