

HOLEX**Dorn pentru prinderea mandrinelor cu fixare pe con, Ø cozii / conul mandrinei: 8/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	342300 8/10
GTIN	4045197294388
Clasa articolului	32X

Descriere**Execuție:**

Călit complet și rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bună deoarece nu sunt presate aşchii în suprafața călită și loviturile ușoare nu provoacă creștături.

Execuție de precizie cu coadă cilindrică.

Aplicație:

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de frezat, automate etc. Coada cilindrică poate fi prinsă în **bucșe elastice sau în portscule pentru freză.**

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Descriere tehnică

Lungimea cozii cilindrice	35 mm
Ø conului D	10,094 mm
Conul mandrinei DIN 238	B 10
Ø cozii	8 mm
Tip produs	Suport pentru mandrină