

**Mandrină cu coroană dințată, Tip: 16/16****Date comandă**

Numărul de comandă	342220 16/16
GTIN	4045197152947
Clasa articolului	32W

**Descriere****Execuție:**

Ghidajul cheii nu este călit.

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

**Aplicație:**

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

**Descriere tehnică**

Gama de prindere	3 - 16 mm
Lungime mandrină închisă	86,5 mm
Conul mandrinei	B 16
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	15,733 mm
Tip	16/16

Ø exterior	50 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S3
Tip produs	Mandrină cu coroană dințată