



Mandrină cu coroană dințată Prima, Tip: 8



Date comandă

Numărul de comandă	342215 8
GTIN	4019208066974
Clasa articolului	39R

Descriere

Execuție:

Bacurile sunt călite.

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

Descriere tehnică

Gama de prindere	0,5 - 8 mm
Tip	8
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	12,065 mm
Conul mandrinei	B 12
Lungime mandrină închisă	57,5 mm

Ø exterior	29,5 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S2
Tip produs	Mandrină cu coroană dințată