



Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 40 scurt, Ø dornului d1: 32mm



Date comandă

Numărul de comandă	303020 32
GTIN	4250122614210
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Coda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile sunt brunate.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø dornului d ₁	32 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø exterior D	78 mm
Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40