

HOLEX**Mandrină cu coroană dințată, Tip: 10-1/2****Date comandă**

Numărul de comandă	342235 10-1/2
GTIN	4045197152978
Clasa articolului	32W

Descriere**Execuție:**

Ghidajul cheii nu este călit.

Pentru funcționare pe dreapta. **Mandrină utilizabilă cu rotație pe stânga și pe dreapta**, poate fi asigurată contra desfacerii cu un șurub (filet pe stânga).

Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

Descriere tehnică

Tip	10-1/2
Lungime mandrină închisă	61 mm
Gama de prindere	0,8 - 10 mm
Ø exterior	33,3 mm
Suport	1/2-20 inch
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S2

Tip produs

Mandrină cu coroană dințată