



Mandrină cu coroană dințată Prima, Tip: 13



Date comandă

Numărul de comandă	342215 13
GTIN	4019208018096
Clasa articolului	39R

Descriere

Execuție:

Bacurile sunt călite.

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

Descriere tehnică

Gama de prindere	1,5 - 13 mm
Cel mai mare Ø al conului mandrinei	15,733 mm
Lungime mandrină închisă	77 mm
Tip	13
Conul mandrinei	B 16

Ø exterior	42,8 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S2
Tip produs	Mandrină cu coroană dințată